



KINTEK SOLUTION

배터리 케이스 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

Kintek Solution Ltd는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.

지난 20년 동안 우리는 장비 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고 고객의 요구와 현실에 따라 장비와 솔루션을 모두 공급할 수 있으며 특정 작업 목적에 따라 많은 고객 맞춤형 장비를 개발했으며 우리는 아시아, 유럽, 북미 및 남미, 호주 및 뉴질랜드, 중동 및 아프리카와 같은 여러 국가의 많은 대학 및 기관에서 많은 성공적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

직업, 빠른 응답, 근면 및 성실은 고객 사이에서 건전한 평판을 얻는 팀 구성원의 작업 태도에 대한 놀라운 레이블입니다.

우리는 다양한 국가와 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술을 함께 공유할 준비가 되어 있습니다!



버튼 배터리 케이스

품목 번호: BC-01



소개

버튼형 배터리는 마이크로 배터리라고도 합니다. 작은 버튼 모양의 배터리처럼 보입니다. 일반적으로 직경이 크고 두께가 얇습니다.

[자세히 알아보기](#)

버튼 배터리 케이스 개스킷

품목 번호: BC-02



소개

개스킷은 내부 소재의 변형을 방지하고 스프링 시트는 배터리 내부의 밀착에 도움이 되어 풀림을 방지합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델 사양	사양(직경*두께)
CR20 개스킷	φ15.8*0.5mm
	φ15.8*1.0mm
	φ15.8*1.5mm
	φ16.1*0.5mm
	Ø16.1*0.8mm
	φ16.2*1.5mm
CR24 개스킷	φ19.0*1.0mm
	Ø20.0*0.4mm

원통형 배터리 스틸 케이스

품목 번호: BC-03



소개

리튬 이온 배터리 케이스는 배터리 분극을 억제하고 열 영향을 줄이며 속도 성능을 향상시킵니다.

[자세히 알아보기](#)

제품 성분	이름	배터리 셀 18650 방폭형
	강철 겹질	18.0(디)*67(높이)*0.25(티)mm
조립 부품	방폭 캡	3.7(티)*17.3(디)mm
	압력 제한	18-22MPa
기술 지표 26650		
모자 모자 PTC	진압 모자	
스틸 셀, 캡 재질	질산염 도금 A3 스틸	
셀 O-링 및 개스킷 재질	나일론	
세탁기	애완 동물	
셀 치수(직경 x 높이)	26mm(외경)x25.5mm(내경)x68mm(높이)	
캡 치수(직경 x 높이)	25.5mm(길이)x5mm(높이)	
상부 절연 스페이서 치수(직경 x 두께)	24.5mm(길이)x0.25mm(높이)	
하부 절연 스페이서 치수(직경 x 두께)	24.5mm(길이)x0.25mm(높이)	
무게	18.75g/개	

리튬 공기 배터리 케이스

품목 번호: BC-04



소개

리튬 에어 배터리(리튬 산소 배터리) 전용 배터리 박스.
양극은 안쪽에서 바깥쪽으로 펀칭되어 내부가 매끄럽습니다.

[자세히 알아보기](#)

치수(직경 x 높이)	20mm x 3.2mm
개구부 수	17홀(19홀이 필요한 경우 홀 직경은 1.2mm)
재료	SS304, Ø12mm x 1.0mm 두께의 메쉬 디스크(Ø1mm 구멍)가 있는 하단 케이스 및 PP(폴리프로필렌) 밀봉 O-링이 있는 상단 케이스
무게	0.1온스(2.8그램)
애플리케이션	아연/리튬-공기 전지 개발에 탁월



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

