



KINTEK SOLUTION

## 세라믹 도가니 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

# KINTEK SOLUTION

## 회사 프로필

### >>> 회사 소개

Kintek Solution Ltd는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.

지난 20년 동안 우리는 장비 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고 고객의 요구와 현실에 따라 장비와 솔루션을 모두 공급할 수 있으며 특정 작업 목적에 따라 많은 고객 맞춤형 장비를 개발했으며 우리는 아시아, 유럽, 북미 및 남미, 호주 및 뉴질랜드, 중동 및 아프리카와 같은 여러 국가의 많은 대학 및 기관에서 많은 성공적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

직업, 빠른 응답, 근면 및 성실은 고객 사이에서 건전한 평판을 얻는 팀 구성원의 작업 태도에 대한 놀라운 레이블입니다.

우리는 다양한 국가와 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술을 함께 공유할 준비가 되어 있습니다!



## 실험실 머플로용 알루미나(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 세라믹 도가니

품목 번호: KM-C01



### 소개

알루미나 세라믹 도가니는 일부 재료 및 금속 용융 도구에 사용되며 바닥이 평평한 도가니는 더 나은 안정성과 균일성으로 더 큰 배치의 재료를 용융 및 처리하는 데 적합합니다.

### 자세히 알아보기

0.9ml(45x8x6mm)	9ml(60x30x10mm)	30ml(60x40x20mm)	185ml(80x80x40mm)	13ml(100x30x10mm)	300ml(100x100x40mm)	510ml(120x120x50mm)	800ml(200x100x50mm)
2ml(30x20x10mm)	10ml(50x20x20mm)	35ml(60x30x30mm)	75ml(90x60x20mm)	25ml(100x30x15mm)	750ml(100x100x100mm)	520ml(140x140x38mm)	2600ml(200x200x80mm)
3ml(25x15x15mm)	10ml(60x30x14mm)	40ml(50x50x25mm)	165ml(90x60x40mm)	35ml(100x30x20mm)	330ml(115x115x35mm)	425ml(150x150x30mm)	3300ml(200x200x100mm)
3.5ml(20x20x17mm)	16ml(60x30x15mm)	57ml(75x75x15mm)	200ml(90x60x45mm)	59ml(100x30x30mm)	90ml(120x60x20mm)	750ml(150x150x50mm)	3900ml(250x250x80mm)
4ml(50x20x10mm)	20ml(60x30x20mm)	68ml(65x65x25mm)	170ml(90x90x30mm)	47ml(100x40x20mm)	190ml(120x60x40mm)	1290ml(150x150x80mm)	4800ml(250x250x100mm)
5ml(30x20x17mm)	25ml(50x40x20mm)	100ml(65x65x35mm)	300ml(90x90x45mm)	110ml(100x50x30mm)	205ml(120x80x30mm)	800ml(160x160x45mm)	11000ml(330*330*120mm)
7ml(50x20x15mm)	26ml(50x25x35mm)	110ml(70x70x30mm)	22ml(100x20x20mm)	150ml(100x100x25mm)	260ml(120x80x40mm)	1460ml(180x180x60mm)	
3.5ml(20x20x17mm)	10ml(60x30x14mm)	25ml(100x30x20mm)	125ml(98x72x28mm)				
5.5ml(45x22x13mm)	15ml(30x30x30mm)	30ml(80x40x17mm)	1800ml(380x135x60mm)				
9ml(60x25x15mm)	15ml(60x30x15mm)	50ml(90x60x17mm)					
10ml(50x28x14mm)	22ml(100x25x15mm)	84ml(120x60x18mm)					
9ml(60x25x15mm)	50ml(85x30x40mm)	125ml(98x72x28mm)	1050ml(150x150x60mm)	1800ml(380x135x60mm)			
15ml(60x30x15mm)	84ml(120x60x18mm)	460ml(160x120x35mm)	1290ml(150x150x80mm)	4000ml(225x225x100mm)			
15ml(30x30x30mm)	95ml(120x100x15mm)	710ml(155x120x50mm)	1800ml(150x100x150mm)				
22ml(100x25x15mm)	100ml(100x50x30mm)	900ml(120x120x100mm)	4400ml(200x150x200mm)				

0.9ml(45x8x6mm)	59ml(100x30x30mm)	260ml(100x100x35mm)	1880ml(340x220x35mm)	6900ml(330x330x80mm)
3ml(25x15x15mm)	84ml(65x65x30mm)	425ml(150x150x30mm)	3120ml(300x150x90mm)	14L(330x330x160mm)
5ml(30x20x17mm)	170ml(170x53x30mm)	445ml(100x100x60mm)	3300ml(200x200x100mm)	
16ml(40x30x20mm)	200ml(115x90x30mm)	1090ml(140x140x70mm)	3760ml(300x200x80mm)	
35ml(70x30x30mm)	230ml(115x65x45mm)	1260ml(160x120x85mm)	4000ml(235x165x130mm)	

큰 것 하나(50x40x20)와 작은 것 두 개(30x20x17)	큰 것 1개(90x65x30) 작은 것 4개(50x20x20)	큰 것 1개(100x30x20) 작은 것 4개(20x20x17)	큰 것 1개(115x90x30) 작은 것 5개(75x20x20)	큰 것 하나(120x60x20)와 작은 것 두 개(50x40x20)
큰 것 하나(80x80x40)와 작은 것 두 개(60x30x30)	큰 것 하나(90x65x30)와 작은 것 두 개(50x40x20)	대형 1개(100x30x20) 및 소형 3개(30x20x17)	대형 1개(115x115x35) 및 소형 3개(100x30x20)	큰 것 하나(120x60x20)와 작은 것 두 개(100x20x20)
큰 것 1개(90x60x20) 작은 것 4개(50x20x20)	대형 1개(90x65x30) 및 소형 3개(52x25x23)	대형(100x40x20) 1개 및 소형(φ28x17) 3개	큰 것 하나(120x30x15) 작은 것 다섯 개(20x20x17)	큰 것 하나(120x60x20) 작은 것 다섯 개(50x20x20)
대형 1개(90x60x17) 및 소형 3개(50x28x1)	대형 1개(100x30x15) 및 소형 3개(30x20x10)	대형(100x40x20) 1개 및 소형(φ30x30) 3개	대형 1개(115x115x35) 및 소형 3개(100x30x20)	대형 1개(120x60x40) 및 소형 3개(40x35x25)
큰 것 하나(90x60x20)와 작은 것 두 개(50x40x20)	큰 것 1개(100x30x20) 작은 것 5개(φ18x26)	큰 것 1개(100x100x40) 작은 것 9개(10ml)	큰 것 1개(120x35x18) 작은 것 7개(25x15x15)	대(120x80x30) 1개 소(20ml) 6개

큰 것 하나(90x60x20)와 작은 것 다섯 개(80x10x10)	대형(100x30x20) 1개 및 소형(φ20x20) 4개	대형(115x65x45) 1개 및 소형(50x25x35) 4개	큰 것 하나(120x60x18)와 작은 것 네 개(50x28x14)	대(120x80x40) 1개 소(15ml) 6개
대(φ58x60) 1개, 소(φ16x50) 7개	대형(100x40x20) 1개 및 소형(φ28x17) 3개	큰 것 1개(120x60x20) 작은 것 2개(100x20x20 반환)		
대형(φ70x70) 1개 및 소형(φ28x58) 3개	큰 것 1개(100x40x20)와 작은 것 3개(φ30x30)	큰 것 1개(120x60x40)와 작은 것 3개(40x35x25 반환)		
대형(100x30x20) 1개 및 소형(φ20x20) 4개	1개 대형(100x100x40) 9개 소형(10ml 레귤러)	대(120x80x40) 1개 소(15ml) 6개		
큰 것 1개(100x30x20) 작은 것 5개(φ18x26)	큰 것 1개(115x65x45) 작은 것 4개(50x25x35)	큰 것 1개(120x80x30) 작은 것 6개(높이 20ml)		

2ml(50x10x10mm)	7ml(50x20x15mm)	68ml(65x65x25mm)	110ml(100x50x30mm)	165ml(90x60x40mm)	1000ml(150x110x80)
2.5ml(70x12x7mm)	15ml(75x20x20mm)	75ml(90x60x20mm)	115ml(65x65x35mm)	170ml(90x90x30mm)	2000ml(160x140x120mm)
4ml(50x20x10mm)	34ml(150x20x20mm)	85ml(120x60x18mm)	120ml(90x65x30mm)	185ml(80x80x40mm)	2600ml(200x200x80mm)
4.5ml(80x10x10mm)	57ml(75x75x15mm)	80ml(120x60x18mm)	135ml(95x68x28mm)	185ml(94x68x38mm)	4800ml(250x250x100mm)
7ml(50x25x10mm)	63ml(150x45x20mm)	90ml(120x60x20mm)	160ml(78x28x107)	520ml(140x140x38mm)	

구멍이 있는 1.5ml(30x10x9.5mm)	60ml(100x43x26mm)
19ml(100x24x17)	114ml(100x56x35mm)

24ml(73x30x22mm)	175ml(100x84x35mm)
------------------	--------------------

36ml(100x27x27mm) 다른 사양은 사용자 정의 할 수 있습니다

뚜껑 포함 0.9ml(45x8x6mm)	뚜껑 포함 26ml(50x25x35mm)	뚜껑 포함 80ml(120x60x18mm)	뚜껑 포함 150ml (100x100x25mm)	뚜껑 포함 330ml (115x115x35mm)	뚜껑 포함 520ml (140x140x38mm)
--------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

뚜껑 포함 3ml(25x15x15mm)	뚜껑 포함 40ml (50x50x25mm)	뚜껑 포함 84ml(65x65x30mm)	뚜껑 포함 160ml (78x28x107mm)	뚜껑 포함 370ml (200x100x25mm)	뚜껑 포함 750ml (150x150x50mm)
--------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

뚜껑 포함 4ml(50x20x10mm)	뚜껑 포함 59ml(100x30x30mm)	뚜껑 포함 100ml(65x65x35mm)	뚜껑 포함 170ml(90x90x30mm)	뚜껑 포함 425ml (150x150x30mm)	뚜껑 포함 800ml (200x100x50mm)
--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

뚜껑 포함 7ml(50x20x15mm)	뚜껑 포함 60ml(105x105x12mm)	뚜껑 포함 100ml (100x50x30mm)	뚜껑 포함 260ml (100x100x35mm)	뚜껑 포함 445ml (100x100x60mm)	뚜껑 포함 900ml (120x120x100mm)
--------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

뚜껑 포함 7ml(50x25x10mm)	뚜껑 포함 68ml(65x65x25mm)	뚜껑 포함 110ml (70x70x30mm)	뚜껑 포함 310ml (105x105x40mm)	뚜껑 포함 510ml (120x120x50mm)
--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

4ml(50x20x10mm)	26ml(50x25x35mm)	195ml(85x80x40mm)	800ml(200x100x50mm)	3100ml(220x220x80mm)
-----------------	------------------	-------------------	---------------------	----------------------

5.5ml(100x10x10mm)	30ml(60x40x20mm)	200ml(90x60x45mm)	1100ml(305x90x60mm)	298ml(200x100x30mm)
--------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------

10ml(75x18x14mm)	35ml(120x30x15mm)	205ml(120x80x30mm)	1480ml(200x200x50mm)
------------------	-------------------	--------------------	----------------------

16ml(60x30x15mm)	150ml(100x100x25mm)	210ml(85x85x40mm)	2400ml(250x155x80mm)
------------------	---------------------	-------------------	----------------------

20ml(52x25x23mm)	190ml(120x60x40mm)	370ml(200x100x25mm)	2830ml(300x180x70mm)
------------------	--------------------	---------------------	----------------------

뚜껑 포함 1050ml (150x150x60mm)	뚜껑 180x180x60 포함 1460ml	뚜껑 200x200x80 포함 2600ml	뚜껑 포함 6900ml(330x330x80mm)
--------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

뚜껑 포함 1090ml (140x140x70mm)	뚜껑 200x200x50 포함 1480ml	커버 포함 4400ml(200x150x200mm)	커버 330x330x120 포함 11000ml
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------

뚜껑 포함 1290ml (150x150x80mm)	커버 300x180x70 포함 2830ml	커버 포함 4800ml(250x250x100mm)	커버 포함 14L(330x330x160mm)
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------

뚜껑이 있는 4ml 20x20x18mm	뚜껑이 있는 3.5ml 20x20x17mm
--------------------------	----------------------------

800ml(130x120x75mm)	1300ml(130x120x115mm)
---------------------	-----------------------

## 뚜껑 원통형 실험실 도가니가 있는 알루미나(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 도가니

품목 번호: KM-C02



### 소개

원통형 도가니 원통형 도가니는 가장 일반적인 도가니 모양 중 하나이며 다양한 재료를 녹이고 처리하는 데 적합하며 취급 및 청소가 쉽습니다.

### 자세히 알아보기

0.4ml(Ø10x10mm)	4ml(Ø14x45mm)	23ml(Ø30x55mm)	74ml(Ø45x65mm)	150ml(Ø90x30mm )	260ml(Ø75x65mm )	470ml(Ø80x120mm)	1400ml(Ø130x130mm)
0.8ml(Ø12x12mm)	6.5ml(Ø19x35mm)	25ml(Ø28x58mm)	85ml(Ø50x60mm)	160ml(Ø65x65mm )	275ml(Ø60x120mm)	480ml(Ø95x95mm)	1600ml(Ø140x140mm)
1.5ml(Ø20x10mm)	7ml(Ø30x20mm)	28ml(Ø50x25mm)	89ml(Ø60x40mm)	198ml(Ø85x50mm )	280ml(Ø80x80mm )	560ml(Ø130x60mm)	2000ml(Ø150x140mm)
3ml(Ø12x40mm)	7.5ml(Ø28x17mm)	35ml(Ø40x40mm)	93ml(Ø40x100mm )	220ml(Ø60x100mm )	300ml(Ø90x65mm )	630ml(Ø100x100mm)	2400ml(Ø230x80mm)
3ml(Ø16x20mm)	9ml(Ø30x25mm)	38ml(Ø35x51mm)	120ml(Ø50x80mm )	220ml(Ø70x70mm )	310ml(Ø70x100mm )	840ml(Ø150x65mm)	2500ml(Ø150x180mm)
3ml(Ø20x20mm)	12ml(Ø30x28mm)	40ml(Ø50x30mm)	130ml(Ø60x60mm )	220ml(Ø100x35mm )	330ml(Ø95x60mm )	1000ml(Ø115x130mm)	2520ml(Ø200x100mm)
3.5ml(Ø16x28mm)	13ml(Ø30x30mm)	63ml(Ø50x45mm)	130ml(Ø70x50mm )	250ml(Ø85x60mm )	360ml(Ø80x100mm )	1100ml(Ø100x180mm)	2700ml(Ø160x160mm)
3.5ml(Ø18x26mm)	21ml(Ø35x30mm)	70ml(Ø50x50mm)	145ml(Ø50x100mm )	250ml(Ø95x50mm )	450ml(Ø90x90mm )	1350ml(Ø125x150mm)	3400ml(Ø180x170mm)
5240ml(Ø200x200mm)							
0.8ml블록커버 포함(Ø12x12)	3.5ml블록커버 포함(Ø16x28)	11ml블록커버 포함(Ø19x58)	28ml버클커버 포함(Ø50x25)	53ml 블록커버 포함(Ø40x70)	100ml(디스크 커버 포함)(Ø58x60)	280ml(디스크 커버 포함)(Ø80x80)	1100ml with 디스크 커버(Ø100x180)
1.5ml버클커버 포함(Ø20x10)	3.5ml버클커버 포함(Ø16x28)	12ml블록커버 포함(Ø30x28)	29ml블록커버 포함(Ø40x35)	61ml 블록커버 포함(Ø40x80)	120ml블록커버 포함(Ø50x80)	280ml버클커버 포함(Ø80x80)	1350ml 디스크 커버 포함(Ø125x150)
1.5ml블록커버 포함(Ø20x10)	3.5ml블록한 커버 포함(Ø18x26)	12ml버클커버 포함(Ø30x28)	35ml블록커버 포함(Ø40x40)	63ml블록커버 포함(Ø50x45)	130ml(디스크 커버 포함)(Ø60x60)	300ml버클커버 포함(Ø90x65)	1400ml(디스크 커버 포함)(Ø130x130)
3ml블록커버 포함(Ø12x40)	4ml블록커버 포함(Ø14x45)	13ml블록커버 포함(Ø30x30)	38ml블록커버 포함(Ø35x50)	63ml버클커버 포함(Ø50x45)	130ml(디스크 커버 포함)(Ø70x50)	450ml(디스크 커버 포함)(Ø90x90)	1600ml와 디스크 커버(Ø140x140)
2ml블록커버 포함(Ø16x20)	6.5ml블록커버 포함(Ø19x35)	13ml버클커버 포함(Ø30x30)	38ml버클커버 포함(Ø35x50)	70ml블록커버 포함(Ø50x50)	150ml(디스크 커버 포함)(Ø90x30)	450ml버클커버 포함(Ø90x90)	2000ml with 디스크 커버(Ø150x140)

2ml버클커버 포함(φ16x20)	7ml블록커버 포함(φ30x20)	15ml 블록 커버 포함(φ47x13)	40ml블록커버 포함(φ50x30)	70ml버클커버 포함(φ50x50)	150ml버클커버 포함(φ90x30)	560ml(디스크 커버 포함)(φ130x60)	2400ml디스크 커버 포함(φ230x80)
3ml버클커버 포함(φ20x18)	7.5ml블록한 커버 포함(φ28x17)	23ml블록커버 포함(φ30x55)	50ml버클커버 포함(φ35x70)	73ml블록커버 포함(φ35x100)	160ml(디스크 커버 포함)(Ø65x65)	630ml(디스크 커버 포함)(φ100x100)	2500ml with 디스크 커버(φ150x180)
3ml블록커버 포함(φ20x18)	8ml버클커버 포함(φ25x25)	23ml버클커버 포함(φ30x55)	50ml블록커버 포함(φ40x60)	85ml블록커버 포함(Ø50x60)	163ml(디스크 커버 포함)(Ø90x35)	840ml(디스크 커버 포함)(φ150x65)	디스크 커버 포함 2700ml(φ160x160)
3ml블록커버 포함(φ20x20)	9ml블록커버 포함(Ø20x50)	25ml블록커버 포함(φ28x58)	52ml버클커버 포함(φ30x100)	85ml버클커버 포함(φ50x60)	220ml(디스크 커버 포함)(Ø60x100)	950ml with 디스크 커버(φ120x120)	디스크 커버 포함 3400ml(φ180x170)
3ml버클커버 포함(φ20x20)	9ml블록커버 포함(φ30x25)	28ml블록커버 포함(Ø50x25)	52ml블록커버 포함(φ30x100)	95ml(디스크 커버 포함)(φ95x20)	260ml(디스크 커버 포함)(70x70)	1000ml with 디스크 커버(φ115x130)	
0.4ml(10x10)	1.5ml(13x24)	3ml(20x18)	5ml(15x70)	8ml(25x25)	15ml(30x28)	39ml(35x58)	
0.7ml(20x4)	2ml(30x5)	3ml(35x6)	6ml(16x50)	9ml(20x50)	15ml(47x13)	50ml(35x70)	
1ml(10x50)	2.5ml(10x60)	4ml(12x150)	6.5ml(19x35)	11ml(19x58)	18ml(23x60)	50ml(40x60)	
1.2ml(11x20)	3ml(12x40)	4ml(14x45)	8ml(16x56)	12ml(55x8)	29ml(40x35)		
대(Ø58x60) 1개, 소(Ø16x50) 7개	대형 1개(100x40x20) 및 소형 3개(φ28x17)	큰 것 1개(120x60x20) 작은 것 2개(100x20x20 반환)					
대형 1개(Ø70x70) 및 소형 3개(Ø28x58)	대형(100x40x20) 1개, 소형(φ30x30) 3개	큰 것 1개(120x60x40) 작은 것 3개(40x35x25 반환)					
대형 1개(100x30x20) 및 소형 4개(Ø20x20)	대(100x100x40) 1개 소(10ml) 9개	대(120x80x30) 1개 소(20ml) 6개					
큰 것 하나(100x30x20) 작은 것 다섯 개(φ18x26)	큰 것 1개(115x65x45) 작은 것 4개(50x25x35)	대(120x80x40) 1개 소(15ml) 6개					
52ml(30x100)	80ml(56x50)	119ml(40x135)	180ml(50x120)	270ml(90x60)			
53ml(40x70)	95ml(95x20)	127ml(45x110)	185ml(59x87)	300ml(100x50)			
61ml(40x80)	100ml(58x60)	140ml(115x20)	230ml(100x40)	375ml(70x120)			
73ml(35x100)	105ml(75x27)	163ml(90x35)	250ml(70x90)	420ml(70x145)			
2ml 외부 버클 캡 포함(φ16x20)	내부 블록 캡(φ16x50) 포함 6ml	디스크 커버 포함 220ml(φ100x35)	디스크 커버 포함 300ml(φ100x50)	디스크 커버 포함 610ml(φ80x155)	디스크 커버 포함 900ml(φ115x110)		
내부 블록 캡 포함 2ml(φ16x20)	8ml with 버클캡(φ16x56)	디스크 커버 포함 250ml(Ø85x60)	디스크 커버 포함 330ml(φ95x60)	버클캡 포함 610ml(φ80x155)	디스크 커버 포함 1050ml(φ150x80)		
3.5ml with 버클캡(φ16x28)	내부 블록 캡 포함 8ml(φ16x56)	버클캡 포함 250ml(φ85x60)	디스크 커버 포함 360ml(φ80x100)	디스크 커버 포함 790ml(φ80x200)	디스크 커버 포함 1100ml(φ100x180)		
내부 블록 캡 포함 3.5ml(φ16x28)	디스크 커버 포함 50ml(φ40x60)	디스크 커버 포함 260ml(φ75x65)	버클캡 포함 360ml(φ80x100)	버클캡 포함 790ml(φ80x200)			
내부 블록 캡(φ15x70) 포함 5ml	디스크 커버 포함 130ml(φ70x50)	디스크 커버 포함 270ml(φ90x60)	디스크 커버 포함 420ml(φ70x145)	디스크 커버 포함 860ml(φ140x70)			
6ml with 버클캡(φ16x50)	디스크 커버 포함 163ml(φ90x35)	270ml(버클캡 포함)(φ90x60)	디스크 커버 포함 560ml(φ115x70)	900ml(디스크 커버 포함)(φ110x120)			
디스크 캡 포함 0.7ml(φ20x4)	내부 블록 캡(φ14x45) 포함 4ml	버클캡 포함 8ml(φ25x25)	디스크 커버 포함 1240ml(φ125x125)	디스크 커버 포함 2500ml(φ150x180)			

디스크 캡 포함 2ml(Φ30x5)	내부 볼록 캡(Φ19x35) 포함 6.5ml	내부 볼록 캡 포함 11ml(Φ19x58)	디스크 커버 포함 2700ml(Φ160x160)	디스크 커버 포함 2600ml(Φ130x245)
------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

디스크 캡 포함 3ml(Φ35x6)	내부 볼록 캡 포함 7.5ml(Φ28x17)	버클캡 포함 15ml(Φ30x30)	디스크 커버 포함 1290ml(Φ115x155)	디스크 커버 포함 3800ml(Φ160x240)
------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

외부 버클 캡 포함 3ml(Φ35x6)	내부 볼록 캡 포함 8ml(Φ25x25)	내부 볼록 캡 포함 25ml(Φ28x58)	디스크 커버 포함 1460ml(Φ140x120)
--------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------

디스크 캡 포함 3ml(Φ20x18)	디스크 커버 포함 74ml(Φ45x65)	버클 커버 포함 450ml(Φ90x90)	디스크 커버 포함 630ml(Φ100x100)	디스크 커버 포함 1000ml(Φ115x130)	내부 볼록 캡 포함 2400ml(Φ230x80)
-------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

내부 볼록 캡 포함 21ml(Φ35x30)	디스크 커버 포함 95ml(Φ95x20)	디스크 커버 포함 470ml(Φ80x120)	디스크 커버 포함 840ml(Φ50x65)	디스크 커버 포함 1350ml(Φ125x150)	디스크 커버 포함 2600ml(Φ145x195)
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

버클캡 포함 21ml(Φ35x30)	디스크 커버 포함 100ml(Φ60x55)	버클 커버 포함 470ml(Φ80x120)	디스크 커버 포함 900ml(Φ80x235)	디스크 커버 포함 1400ml(Φ130x130)	디스크 커버 포함 3400ml(Φ180x170)
------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

내부 볼록 캡 포함 39ml(Φ35x58)	디스크 커버 포함 127ml(Φ45x110)	디스크 커버 포함 480ml(Φ95x95)	버클 커버 포함 900ml(Φ80x235)	디스크 커버 포함 1600ml(Φ140x140)
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

버클 캡 포함 39ml(Φ35x58)	디스크 커버 포함 450ml(Φ90x90)	디스크 커버 포함 560ml(Φ130x60)	디스크 커버 포함 950ml(Φ120x120)	디스크 커버 포함 2000ml(Φ150x140)
-------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

버클캡 포함 73ml(Φ35x100)	디스크 커버 포함 100ml(Φ58x60)	디스크 커버 포함 130ml(Φ65x50)	디스크 커버 포함 160ml(Φ65x65)	디스크 커버 포함 220ml(Φ60x100)	디스크 커버 포함 275ml(Φ60x120)
-------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

버클 캡 포함 74ml(Φ45x65)	내부 볼록 캡 포함 119ml(Φ40x135)	디스크 커버 포함 140ml(Φ115x20)	내부 볼록 캡 포함 180ml(Φ50x120)	디스크 커버 포함 230ml(Φ100x40)	버클 커버 포함 280ml(Φ80x80)
-------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------

디스크 커버 포함 80ml(Φ56x50)	버클캡 포함 120ml(Φ50x80)	내부 볼록 캡 포함 145ml(Φ50x100)	버클 커버 포함 180ml(Φ50x120)	디스크 커버 포함 250ml(Ø70x90)	버클 커버 포함 300ml(Φ90x65)
---------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------

버클캡 포함 85ml(Φ50x60)	버클 커버 포함 127ml(Φ45x110)	버클캡 포함 145ml(Φ50x100)	디스크 커버 포함 185ml(Φ59x87)	디스크 커버 포함 250ml(Φ95x50)	디스크 커버 포함 310ml(Φ70x100)
------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

디스크 캡 포함 93ml(Φ40x100)	디스크 커버 포함 130ml(Φ60x60)	버클 커버 포함 150ml(Φ90x30)	버클 커버 포함 198ml(Φ85x50)	디스크 커버 포함 260ml(Φ70x70)	디스크 커버 포함 375ml(Φ70x120)
---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

560ml(115x70)	900ml(110x120)	1100ml(107x160)	2600ml(130x245)
---------------	----------------	-----------------	-----------------

610ml(80x155)	900ml(115x110)	1240ml(125x125)	2600ml(145x195)
---------------	----------------	-----------------	-----------------

790ml(80x200)	950ml(120x120)	1290ml(115x155)	3800ml(160x240)
---------------	----------------	-----------------	-----------------

860ml(140x70)	1000ml(104x155)	1460ml(140x120)	5200ml(185x240)
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

900ml(80x235)	1050ml(150x80)	2000ml(150x140)
---------------	----------------	-----------------

2520ml(Φ200x100)	5200ml(Φ185x240)	5240ml(Φ200x200)
------------------	------------------	------------------

50ml (Φ40x60)	330ml (Φ95x60)	790ml (Φ80x200)	1240ml (Φ125x125)	3800ml(Φ160x240)
---------------	----------------	-----------------	-------------------	------------------

163ml(Φ90x35)	360ml (Φ80x100)	860ml (Φ140x70)	1290ml (Ø115x155)	5200ml (Φ185x240)
---------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

220ml (Φ100x35)	420ml (Φ70x145)	900ml (Φ110x120)	1460ml (Φ140x120)	5240ml (Φ200x200)
-----------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------

250ml (Φ85x60)	470ml (Φ80x120)	900ml (Φ115x110)	2500ml(Φ150x180)
----------------	-----------------	------------------	------------------

270ml (Φ90x60)	560ml (Φ115x70)	1050ml (Φ150x80)	2520ml (Φ200x100)
----------------	-----------------	------------------	-------------------

300ml (Φ100x50)	610ml (Φ80x155)	1100ml (Φ100x180)	2600ml(Φ130x245)
-----------------	-----------------	-------------------	------------------

뒷개 없이 주문을 받아서  
만들어진  $\Phi 56 \times 50 \text{mm}$

뒷개를 가진 주문을 받아서  
만들어진  $\Phi 56 \times 50 \text{mm}$

## 알루미나(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 뚜껑이 있는 세라믹 도가니 반원형 보트

품목 번호: KM-C03



### 소개


도가니는 다양한 재료를 녹이고 가공하는 데 널리 사용되는 용기이며 반원형 보트 모양의 도가니는 특수한 제련 및 가공 요구 사항에 적합합니다. 그 종류와 용도는 재료와 모양에 따라 다릅니다.

### 자세히 알아보기

5ml(40x25x17mm)	17ml(55x35x22mm)	42ml(100x40x25mm)	97ml(250x40x19mm)	뚜껑 포함 9ml (100x20x15mm)
7ml(100x20x20mm)	18ml(80x30x16mm)	48ml(100x45x22mm)	110ml(100x65x30mm)	뚜껑 포함 20ml (100x30x20mm)
9ml(65x25x16mm)	20ml(100x30x20mm)	58ml(60x55x40mm)	1025ml(200x130x60mm)	뚜껑 포함 30ml(100x35x18mm)
9ml(100x20x15mm)	30ml(100x35x18mm)	60ml(150x40x20mm)	700ml(150x150x60mm)	뚜껑 포함 40ml (100x40x20mm)
9.5ml(38x34x19mm)	40ml(60x54x24mm)	65ml(100x50x30mm)	800ml(180x120x45mm)	뚜껑 포함 42ml(100x40x25mm)
12ml(40x35x25mm)	40ml(100x40x20mm)	85ml(115x55x28mm)	뚜껑 포함 7ml (100x20x20mm)	뚜껑 포함 65ml(100x50x30mm)
뚜껑 포함 700ml (150x150x60mm)				

## 알루미나 도가니(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 덮힌 열 분석/Tga/Dta

품목 번호: KM-C04



### 소개

TGA/DTA 열 분석 용기는 산화알루미늄(강옥 또는 산화알루미늄)으로 만들어집니다. 고온에 견딜 수 있어 고온 시험이 필요한 물질 분석에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

미세 연삭	알루미나 함량: 99.5%	알루미나 함량은 순도가 높고 상대적으로 알루미나 함량이 낮습니다.	색상: 순수한 흰색	고순도 알루미나 소성 후 약간 황변	미세 연삭 외부 원	정확한 크기, 미세 가공, 불순물 입자 없음	
정기적인	반토 내용: 95%	실험에 대한 간섭 감소	색상: 황색	95% 알루미나는 소성 후 순백색입니다.	접지되지 않은 외부 원	열 분석용 일반, 곰개 갈지 않음	
φ 5x2.5 일반 모델	φ 10x10 레귤러	φ 6.5x4 미세 연삭	기존의 φ 5x5	φ 5mm 커버 미세 연삭	φ 6.8x4 일반 모델	φ 5.88x12.77 미세 연삭	φ 6x4 미세 연삭
φ 6x4.5 일반 모델	φ 5x3 미세 연삭	φ 12x12 레귤러	φ 6.5x8 미세 연삭	φ 5x8 레귤러	φ 6mm 뚜껑 미세 연삭	φ 7x4 기존	φ 9x4 레귤러
φ 9x4 미세 연삭	φ 6.5x4 일반 모델	φ 5x4 미세 연삭	φ 5mm 뚜껑 레귤러 타입	φ 6.5x10 미세 연삭	φ 5.3x3.5 미세 연삭	φ 6.8mm 뚜껑 미세 연삭	
φ 5x2.5 미세 연삭	φ 10x10 미세 연삭	φ 6.5x8 일반 모델	φ 5x5 미세 연삭	φ 6mm 커버 레귤러 타입	φ 6.8x4 미세 연삭	φ 6x4 기존	
φ 6x4.5 미세 연삭	φ 5x4 기존	φ 12x12 미세 연삭	φ 6.5x10 일반 모델	φ 5x8 미세 연삭	φ 6.8mm 커버 레귤러 타입	φ 7x4 미세 연삭	

## 아크형 알루미나 세라믹 도가니/고온 내성

품목 번호: KM-C016



### 소개

과학적 탐구와 산업 생산의 여정에서 모든 세부 사항은 매우 중요합니다. 뛰어난 고온 저항성과 안정적인 화학적 특성을 갖춘 아크형 알루미나 세라믹 도가니는 실험실과 산업 현장에서 강력한 보조 도구로 자리 잡았습니다. 고순도 알루미나 소재로 제작되고 정밀 공정을 통해 제조되어 극한 환경에서도 뛰어난 성능을 보장합니다.

### 자세히 알아보기

모델	상단 직경(mm)	바닥 지름(mm)	벽 두께(mm)	높이(mm)
3ml	20	17	1.5	16
4ml	25	19	1.5	18
5ml	25	17	1.5	21
10ml	30	21	2	28
15ml	36	21	2	28
20ml	38	24	2.5	34
25ml	39	25	2.5	39
30ml	45	27	2.5	40
40ml	45	30	3	46
50ml	50	32	3	49
100ml	62	36	3	60
150ml	75	45	3	70
300ml	100	50	5	85

모델	상단 직경(mm)	바닥 지름(mm)	벽 두께(mm)	높이(mm)
10ml	28	19	2	33
15ml	34	22	2	33
20ml	35	24	2.5	40
30ml	39	25	2.5	48
50ml	50	30	3	63
100ml	58	36	3	70
150ml	66	40	4	76

200ml	70	47	4	88
300ml	83	50	4	106
460ml	85	55	4	130
500ml	100	62	4.5	116
700ml	111	75	6	128
1000ml	120	80	6	150
1300ml	130	85	5	155
1500ml	140	85	5	175
2300ml	165	110	5	153
3500ml	220	120	8	150



## Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

