



KINTEK SOLUTION

유리 원자로 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

KinTek Group Limited는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.



1-5L 재킷 유리 반응기

품목 번호: KR-1



소개

당사의 1-5L 재킷 유리 반응기 시스템으로 제약, 화학 또는 생물학적 제품을 위한 완벽한 솔루션을 찾으십시오. 사용자 지정 옵션을 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
반응기 체적	1L	2L	3L	5L
재킷 볼륨	0.3L	0.6L	0.9L	1.5L
칼때기 크기	0.2L	0.2L	0.2L	0.5L
진공 밀봉	Teflon+Viton 밀봉			
속도 제어	Knop 무단 속도 조절			
교반 속도	0-1300rpm			
작동 온도	-80~250°C			
진공	0.098Mpa			
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호			
근무 환경	5-35°C			
전원 공급 장치	110-440V, 50/60Hz			
전반적인 차원	480*420*1110mm	480*420*1110mm	480*420*1110mm	591*520*1594mm
순중량	19kg	20kg	21kg	34kg

80-150L 재킷 유리 반응기

품목 번호: KR-80



소개

실험실을 위한 다목적 재킷 유리 반응기 시스템을 찾고 계십니까? 당사의 80-150L 반응기는 합성 반응, 증류 등을 위한 제어된 온도, 속도 및 기계적 기능을 제공합니다. 맞춤형 옵션과 맞춤형 서비스를 통해 KinTek은 귀하를 보호합니다.

자세히 알아보기

모델	KGR-80	KGR-100	KGR-150
반응기 체적	80L	100L	150L
재킷 볼륨	24L	30L	45L
교반력	370W	370W	400W
최대 토그	378N/센티미터	378N/센티미터	425N/센티미터
포트 씰링	PTFE		
속도 제어	Knop 무단 속도 조절		
교반 속도	0-650rpm		
작동 온도	-80~250°C		
진공	0.098Mpa		
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호		
근무 환경	5-35°C		
전원 공급 장치	110-440V, 50/60Hz		
전반적인 차원	700*630*2500mm	720*630*2700mm	750*660*2750mm
순중량	140kg	160kg	200kg

10-50L 재킷 유리 반응기

품목 번호: KR-10



소개

제약, 화학 및 생물학 산업을 위한 다목적 10-50L 재킷 유리 반응기를 살펴보십시오. 정확한 교반 속도 제어, 다중 안전 보호 및 사용자 정의 가능한 옵션을 사용할 수 있습니다. KinTek, 유리 원자로 파트너.

자세히 알아보기

모델	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
반응기 체적	10L	20L	30L	50L
재킷 볼륨	3L	6L	10L	16L
교반력	60W	90W	180W	180W
최대 토그	132N/센티미터	200N/센티미터	200N/센티미터	273N/센티미터
포트 씰링	PTFE			
속도 제어	Knop 무단 속도 조절			
교반 속도	0-650rpm			
작동 온도	-80~250°C			
진공	0.098Mpa			
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호			
근무 환경	5-35°C			
전원 공급 장치	110-440V, 50/60Hz			
전반적인 차원	600*580*2000mm	700*580*2100mm	640*600*2280mm	700*630*2500mm
순중량	75kg	125kg	135kg	140kg

리프팅/틸팅 유리 반응기

품목 번호: KR-80L



소개

당사의 리프팅/틸팅 유리 반응기 시스템으로 합성 반응, 증류 및 여과 공정을 향상시키십시오. 광범위한 온도 적응성, 정확한 교반 제어 및 내용제성 밸브를 통해 당사 시스템은 안정적이고 순수한 결과를 보장합니다. 지금 특징과 옵션 기능을 살펴보십시오!

자세히 알아보기

모델	KGR-80	KGR-100	KGR-150
반응기 체적	80L	100L	150L
재킷 볼륨	24L	30L	45L
교반력	370W	370W	400W
최대 토그	378N/센티미터	378N/센티미터	425N/센티미터
포트 씰링	PTFE		
속도 제어	Knop 무단 속도 조절		
교반 속도	0-650rpm		
작동 온도	-80~250°C		
진공	0.098Mpa		
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호		
근무 환경	5-35°C		
전원 공급 장치	110-440V, 50/60Hz		
전반적인 차원	700*630*2500mm	720*630*2700mm	750*660*2750mm
순중량	140kg	160kg	200kg



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

