



KINTEK SOLUTION

## 태블릿 프레스 금형 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

# KINTEK SOLUTION

## 회사 프로필

### >>> 회사 소개

KinTek Group Limited는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.



## 스케일이 있는 원통형 프레스 금형

품목 번호: PCMC



### 소개

원통형 프레스 몰드로 정밀도를 경험해 보세요. 고압 응용 분야에 이상적이며 다양한 모양과 크기를 성형하여 안정성과 균일성을 보장합니다. 실험실용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

장비 모델	PCMC
샘플 모양	
다이 가열	합금 공구강: Cr12MoV
압자 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ18、Φ20 mm(M)
캐비티 깊이	100mm(N)
치수	Φ53*220mm(L*H)
무게	4.8Kg
유압식 파워더 프레스 크기 다이어그램	

## 멀티 펀치 회전식 태블릿 프레스 몰드 링, 회전 타원형, 사각형 몰드

품목 번호: TPM-06



### 소개

멀티 펀치 회전식 정제 프레스 금형은 제약 및 제조 산업의 중추적인 구성 요소로 정제 생산 공정에 혁명을 일으켰습니다. 이 복잡한 몰드 시스템은 원형 방식으로 배열된 여러 개의 펀치와 다이로 구성되어 있어 빠르고 효율적인 정제 형성이 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

## 버튼 배터리 태블릿 프레스 쥘링 몰드

품목 번호: PMN



### 소개

쥘링 다이는 버튼 배터리를 조립할 때 양극, 음극, 전해액과 같은 부품을 단단히 밀폐하는 데 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMN
이중 목적 몰드	쥘링, 개방 및 이중 용도
쥘링 기능	CR16, CR20, CR24, CR30 옵션
쥘링 압력	0.8-1.2톤
해체 기능	CR16, CR20, CR24, CR30 옵션
해체 압력	
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램	



## Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

